

中 捷 仪 器

产 品 价 目 表

常州中捷实验仪器制造有限公司

目 录

一、试验仪器设备	1
二、生化恒温恒湿培养箱	2
三、光照、人工气候箱	2
四、DHP 电热恒温培养箱	2
五、隔水式恒温培养箱 (电热油浴培养箱)	2
六、恒温水浴锅、水箱、水槽、低温槽	3
七、恒温振荡器 (摇床)	4
八、调速多用振荡器 (摇床)	4
九、磁力搅拌器	5
十、电动搅拌器	6
十一、低速、高速、冷冻离心机	6
十二、不锈钢电热板	6
十三、粉碎机、匀浆机	7
十四、超净工作台	7
十五、SX2箱式电阻炉	7
十六、电热恒温干燥箱 (CS碳钢内胆, BS不锈钢内胆)	8
十七、蒸馏水器、石英亚沸高纯水蒸馏器	8
十八、搅拌子、搅拌棒	8
十九、大气水质采样、生化、气体测量分析仪	9

一、试验仪器设备

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)	备 注
GDW-050A	高低温试验箱	控温范围:-20~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	69200	符合标准: GB/T10592-89 GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-041 GJB150.3 GJB150.4 1.原装法国“泰康压缩机及进口制冷配件。 2.控制器:进口数显仪表、符合元器件。 3.内胆材料:高级不锈钢板。 4.温度传感器:PT100 铂电阻传感器。 5.配备超温、超压等多项保护。 6.工作环境温度: 15~+35℃ 符合标准: GB/T10592-89 GB/T10586-89 GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-01 GB/T2423.3-01 GB/T2423.4-01
GDW-100A	高低温试验箱		88600	
GDW-050B	高低温试验箱	控温范围:-40~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	84000	
GDW-100B	高低温试验箱		108000	
GDW-050C	高低温试验箱	控温范围:-60~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	112000	
GDW-100C	高低温试验箱		142500	
GDWJ-050A	高低温交变试验箱	控温范围:-20~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	79000	
GDWJ-050B	高低温交变试验箱		89600	
GDWJ-050C	高低温交变试验箱	控温范围:-40~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	117600	
GDS-050A	高低温湿热试验箱		68000	
GDS-050B	高低温湿热试验箱	控温范围:-60~100℃,温度均匀度: ≤±2℃,温度波动度≤±0.5℃	89400	符合标准: GB/T10592-89 GB/T10586-89 GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-01 GB/T2423.3-01 GB/T2423.4-01
GDS-050C	高低温湿热试验箱		118800	
GDJS-100A	高低温交变湿热试验箱	控温范围:-20~100℃,控湿范围:30-98%RH,温度均匀度:≤±2℃,温度波动度:≤±0.5℃,湿度偏差≤ $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$ %RH	134800	
GDJS-100B	高低温交变湿热试验箱	控温范围:-40~100℃,控湿范围:30-98%RH,温度均匀度:≤±2℃,温度波动度:≤±0.5℃,湿度偏差≤ $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$ %RH	154800	
GDJS-100C	高低温交变湿热试验箱	控温范围:-60~100℃,控湿范围:30-98%RH,温度均匀度:≤±2℃,温度波动度:≤±0.5℃,湿度偏差≤ $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$ %RH	182000	
YWX-075	盐雾腐蚀试验箱	温度范围:RT+10~55℃,温度均匀度: ±2℃,温度波动度:±0.5℃,盐雾沉降量: 1~2ml/cm ² h	34400	1.符合标准:GB/T2423.17-932 2.箱体采用玻璃钢整体模压成型。3.塔式或挡板式喷雾任选。4.连续、周期任选。5.不含空压机价(SYW型可单独做盐雾试验)
YWX-100	盐雾腐蚀试验箱		47300	
YWX-160	盐雾腐蚀试验箱		54300	
SYW-100	湿热盐雾试验箱	湿度范围:85-98%RH	49800	

二、生化恒温恒湿培养箱

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
SPJ-100	智能生化培养箱	5-50℃ 波动底 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 100L	5800
SPJ-150	智能生化培养箱	5-50℃ 波动底 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 150L	6500
SPJ-250	智能生化培养箱	5-50℃ 波动底 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 250L	7200
LHS-100SC	恒温恒湿培养箱	控温 5-50℃, 波动度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 控湿: 50%-95%, 湿度波动度 $\leq \pm 8$	8800
LHS-150SC	恒温恒湿培养箱	控温 5-50℃, 波动度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 控湿: 50%-95%, 湿度波动度 $\leq \pm 8$	9800
LHS-250SC	恒温恒湿培养箱	控温 5-50℃, 波动度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 控湿: 50%-95%, 湿度波动度 $\leq \pm 8$	11800
BS-1E	数显振荡培养箱	控温 5~50℃, 频率 0~200 次/分, 一组振荡, 无级可调, 容积 120L	8980
SS-2E	数显振荡培养箱	控温 5~50℃, 频率 0~200 次/分, 无级可调, 容积 150L	9980
BS-1F	数显振荡培养箱	控温 5~50℃, 频率 0~200 次/分, 无级可调, 容积 60L	7680
BS-2F	数显振荡培养箱	控温 5~50℃, 频率 0~200 次/分, 二组振荡, 无级可调, 容积 260L	20600
MJX-150	霉菌培养箱	控温 5~50℃, 波动度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 容积 150L	6800
MJX-250	霉菌培养箱	控温 5~50℃, 波动度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 容积 250L	7500

三、光照、人工气候箱

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
GPJ-150	光照培养箱	光照度 $\geq 2500\text{LX}$ 控温 10°C - 50°C , 无光照 5°C - 50°C	7800
GPJ-250	光照培养箱	光照度 $\geq 2500\text{LX}$ 控温 10°C - 50°C , 无光照 5°C - 50°C	8800
RQH-150	人工气候箱	光照度 $\geq 2500\text{LX}$ 控温 10°C - 50°C , 温度波动度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 控湿: 50%-95%, 湿度波动度 $\leq \pm 8\%$	11800
RQH-250	人工气候箱	光照度 $\geq 2500\text{LX}$ 控温 10°C - 50°C , 温度波动度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 控湿: 50%-95%, 湿度波动度 $\leq \pm 8\%$	13800

四、DHP 电热恒温培养箱

型号	工作室规格(mm)	主要技术参数	出厂价 (元)
DHP-200	200×200×300	1、室温 $+5^{\circ}\text{C}$ ~ 60°C 2、波动度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 3、均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 4、搁板负荷 45kg/m^2 5、镜面不锈钢内胆, 智能微电脑控温 6、液晶显示, 微电脑控温 $+300^{\circ}\text{C}$	2100
DHP-260	260×260×300		2280
DHP-360	360×360×420		2980
DHP-420	420×420×500		3650
DHP-500	500×500×600		4980
DHP-600	600×600×710		5980

五、隔水式恒温培养箱 (电热油浴培养箱)

型号	工作室规格(mm)	主要技术参数	出厂价 (元)
GHP-9050	350×350×410	1、控温范围: 室温 $+5^{\circ}\text{C}$ ~ 65°C 2、分辨率: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 3、波动度: $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 4、均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 5、搁板负荷 45kg/m^2 6、不锈钢内胆, 智能微电脑控温	3800
GHP-9080	400×400×500		4500
GHP-9160	500×500×650		6300
GHP-9270	600×600×750		8280
GUP-360	360×360×500		10600
GUP-600	600×600×800	1、控温范围: $\text{RT}+10^{\circ}\text{C}$ ~ 120°C 2、波动度: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 3、均匀度 $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$	16000

六、恒温水浴锅、水箱、水槽、低温槽

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价 (元)
HH-S1	单孔水浴锅	水箱尺寸 150×150×115mm 不锈钢	室温: -99℃ 均匀性 ≤±0.5℃ 波动度: ≤±0.5℃	480
HH-S2	双孔水浴锅	水箱尺寸 300×150×115mm 不锈钢		520
HH-S14	单列四孔水浴锅	水箱尺寸 600×150×115mm 不锈钢		780
HH-S16	单列六孔水浴锅	水箱尺寸 900×150×115mm 不锈钢		880
HH-S24	双列四孔水浴锅	水箱尺寸 300×300×115mm 不锈钢		700
HH-S26	双列六孔水浴锅	水箱尺寸 450×300×115mm 不锈钢		800
HH-S28	双列八孔水浴锅	水箱尺寸 600×300×115mm 不锈钢		1180
HH-S3	三温水浴锅	三孔150×150×115mm数显温控三孔分别控制		2200
76-1	恒温玻璃水浴锅	室温 +5℃-95℃±1℃		1280
HH-W420	三用恒温水箱	水箱尺寸 420×180×115mm 2孔		820
HH-W600	三用恒温水箱	水箱尺寸 600×200×150mm 4孔		1060
HH-W600B	三用恒温水箱	水箱尺寸 600×300×200mm 6孔		1200
501BS(CH-15)	超级恒温水浴锅	恒温、泵流量 6L/min、室温 +5~100℃、控温精度±0.5℃		2880
HH-501	超级恒温油浴锅	恒温、泵流量 6L/min、室温 +5~300℃、控温精度±0.5℃		5480
601BS	超级恒温水浴银	恒温、泵流量 6L/min、室温 +5~100℃、控温精度±0.5℃		3200
HH-S	数显恒温油浴银	力热功率 2500-3000W、室温~300℃ 280×280×300mm		3680
HH-SA	超级恒温油浴银	力热功率 2500-3000W、室温~300℃,带内循环		4860
HSY-2	数显恒温沙浴	工作室尺寸:210×160×180 控温范围:5~99℃		2680
DKB-6	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×150mm,泵流量 6L/min		8680
DKB-10	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃ ≤±0.1℃ 280×200×180mm,泵流量 6L/min		9600
DKB-1015	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃ ≤±0.1℃ 280×250×220mm,泵流量 6L/min		9880
DKB-1020	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃ ≤±0.1℃ 280×250×280mm,泵流量 6L/min		11800
DKB-1030	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃ ≤±0.1℃ 400×325×230mm,泵流量 6L/min		19800
DKB-1006	低温恒温水槽	温度范围 -10~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×150mm,泵流量 6L/min		9880
DKB-2006	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×150mm,泵流量 6L/min		11800
DKB-2010	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃ ≤±0.1℃ 280×200×180mm,泵流量 6L/min		12800
DKB-2015	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃ ≤±0.1℃ 300×250×200mm,泵流量 6L/min		14800
DKB-2030	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃ ≤±0.1℃ 400×325×230mm,泵流量 6L/min		25800
DKB-3005A	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×120mm,泵流量 6L/min		11800
DKB-3010	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×200mm,泵流量 6L/min		13800
DKB-3015	低温恒温水槽	温度范围-30~100℃ ≤±0.1℃ 300×250×200mm,泵流量 6L/min		14800
DKB-3030	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃ ≤±0.1℃ 400×325×230mm,泵流量 6L/min		29800
DKB-4006	低温恒温水槽	温度范围 -40~100℃ ≤±0.1℃ 250×200×120mm,泵流量 6L/min		16800
DKB-4010A	低温恒温水槽	温度范围 -40~100℃ ≤±0.1℃ 310×200×150mm,泵流量 6L/min		22800

七、恒温振荡器 (摇床)

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
SHY-2(THZ-82A)	旋转水浴恒温振荡器	控温: 室温+5℃ ~ 60℃ (汽浴)	5680
SHY-2A(SHA-B)	双重水浴恒温振荡器	控温: 室温+5℃ ~ 95℃ (水浴)	6880
WHY-2(SHA-C)	往返水浴恒温振荡器	频率: 0-300次/分 数显测速	5480
SHZ-82(THZ-82A)	旋转气浴恒温振荡器	定时: 0-120分	5480
SHA-S(THZ-82)	往返气浴恒温振荡器	数显: 1"-99'99"或 0-120分	5280
ZD-85	双重气浴恒温振荡器	网夹具: 440×350mm (气浴)	6880
SHZ-85F	大型旋转气浴恒温振荡器	410×320mm (水浴)	11800
SHZ-85B	双层旋转气浴恒温振荡器	大型网夹具: 820×500mm	7800
SHA-EA	制冷水浴恒温振荡器	恒温: 基本型: 室温+5 ~ 60℃ ≤ +0.5℃ 全温型: 5 ~ 50℃ ≤ +1℃ 制冷型: 5-99℃ ≤ +0.1℃	10800
SHZ-85G	光照大型旋转气浴恒温振荡器	光照型: 室温+5 ~ 70℃ 调速: 起动 ~ 300次/分	18800
GHA-D	大型往返气浴恒温振荡器	定时: 机械: 0-120分	11800
GHA-B	双层往返气浴恒温振荡器	数显: 1"-99'99"或 0-120分	7800
GHA-BD	双层大型气浴恒温振荡器	摇板: 基本型: 440×350mm网夹具可夹不同规格烧瓶和试管。	12800
GHA-G	光照双层大型气浴恒温振荡器	大型: 500×820mm可夹烧瓶250ml50支或500ml (全温型)28支或1000ml16支或2000ml10支。	18800
GHA-F	全温大型气浴恒温振荡器	夹具装置于摇板上; 网夹具, 万能夹棍, 可任意夹持不同规格的烧瓶、试管、弹簧夹具500ml-3000ml各种规格。	17800
HZQ-2	光照全温振荡器	以上夹具由用户订货时任选或定制。	19800
ZJQH	智能型气浴振荡器	5-50℃ ≤ ± 1℃ 光照度 ≥ 2500LX	10800

八、调速多用振荡器 (摇床)

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
HY-1(ZD-1)	垂直多用振荡器	定时 0-120 分或常开调速 80-250rpm 托盘: 500×120mm×2	1980
HY-2(ZD-2)	调速多用振荡器	定时 0-120 分或常开调速 0-300rpm 振幅 20mm 网夹具: 520×300mm	1200
HY-3	多功能调速多用振荡器	定时 0-120 分或开调速 0-300rpm 振幅 20mm 托盘: 540×360/500×120mm	4500
ZD-4	调速多用振荡器	定时 0-120 分常开数显调速 0-360rpm 振幅 40mm 网夹具、弯夹具	1680
ZD-4B	调速多用振荡器	全不锈钢, 定时数显调速 0-360rpm 振幅 40mm 网夹具、弯夹具	3280
ZD-5	回旋振荡器	全不锈钢数显调速 0-300rpm 振幅 20mm 培养箱用	3100
HY-5	回旋调速振荡器	定时 0-120 分、调速 0-300rpm 振幅 20mm 网夹具 440×350mm	1900
KS-1	调速多用振荡器(康氏)	定时 0-120 分、调速 0-300rpm 振幅 20mm 80-250 次/分	1080
HY-4	往复式调速多用振荡器	定时 0-120 分、调速 0-300rpm 振幅 20mm, 网夹具 430×280mm	1180
ZW-A	微量振荡器	96孔血凝板, 0-3000次/分	620
ZW-B	青霉素振荡器	20位, 24位, 0-3000次/分	460
SK-1	快速混匀器(旋涡混合器)	频率: 0-3000次/分, 整机功率 30W	420
TY-80A	脱色摇床	调速启动 ~ 80 转/分, 水平转动, 摇板 280×220mm	1080
TY-80B	脱色摇床	调速启动 ~ 80 转/分, 摇摆转动, 摇板 280×220mm	1080
TS-3	万向脱色摇床	水平, 垂直同时摇动, 摇板 350×250mm	1680
HY-6	双层振荡器	频率 0-220 转/分, 振幅 20mm 定时 0-120 分, 托盘 600×500mm×2	6480
HY-6A	测速双层振荡器	频率 0-220 转/分, 振幅 20mm 定时 0-120 分, 托盘 600×500mm×2、速度数显	6680
HY-8	大型调速多用振荡器(摇床)	转速, 起动-260rpm, 工作台尺寸: 700×620mm	9880
HY-B	大型摇床	摇板: 1200×900mm, 回旋半径: 20mm, 频率: 启动-200rpm	18000

九、磁力搅拌器

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
CJ-781(HJ-1)	磁力搅拌器	不加热,调速 0~1200 转/分容量 1 升	300
CJ-2	二联磁力搅拌器	1000ml×2	480
CJ-4	四联磁力搅拌器	1000ml×4	880
CJ-6	六联磁力搅拌器	1000ml×6	1200
CJJ-781	磁力加热搅拌器	加热温度≤65℃ 无级调速0-2400rpm,加热功率150W	340
CJJ-782	双向磁力加热搅拌器	加热温度≤65℃ 无级调速 0-2400rpm,加热功率150W	480
CJJ-791	磁力加热搅拌器	加热温度≤85℃ 无级调速 0-2400rpm,加热功率200W	490
CJJ-792	对向磁力加热搅拌器	双向搅拌, 其余同 CJJ-791	560
85-2	控温磁力搅拌器	数显控温≤95℃,加热功率 300W 0-2400rpm	600
85-2A	测速控温磁力搅拌器	数显控温≤95℃,加热功率 300W 0-2400rpm	800
90-1	定时控温磁力搅拌器	定时,0-12分,数显控温≤95℃,加热功率300W 0-2400rpm	680
JB-2	定时控温磁力搅拌器	定时0'-120' 数显控温≤150℃	780
95-1	定时双向磁力加热搅拌器	双向搅拌 加热功率 200W	580
DF-101S	集热式磁力搅拌器	数显控温RT-300℃ 0-2600rpm 可干烧	1280
CJJ-2(HJ-2)	二联磁力加热搅拌器	1000ml×2 加热功率:200W×2 0-2400rpm	750
CJJ-ZA(HJ-ZA)	控温二联磁力加热搅拌器	1000ml×2 RT-100℃ 2×200W 0-2400rpm	1650
CJJ-4(HJ-4)	四联磁力加热搅拌器	1000ml×4 200W×4 0-2400rpm	1050
CJJ-4A(HJ-4)	控温四联磁力加热搅拌器	1000ml×4 RT-100℃ 4×200W 0-2400rpm	2460
HJ-5	数显恒温多功能搅拌器	具有电动、磁力双重搅拌功能,RT-100℃无级调速	1080
CJJ-6(HJ-6)	六联磁力加热搅拌器	1000ml×6 200W×6 0-2400rpm	1360
CJJ-6A(HJ-6A)	控温六联磁力加热搅拌器	1000ml×6 RT-100℃ 6×200W 0-2400rpm	2880
DJ-1	大功率磁力搅拌器	最大搅拌容量 10 升,调速 0~2600转/分,工作面 300×300mm	960
DJ-1A(99-1)	大功率磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 10 升,加热功率 600W,调速 0~2600转/分,工作面 300×300mm	1260
DJ-2A	数显大功率磁力加热搅拌器	数显温控 RT-100℃,调速 0~2600转/分,工作面 300×300mm	1380
JB-12	双层磁力搅拌器	最大搅拌容量 12×3000ml,调速 0~2600转/分	2980

十、电动搅拌机

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)		
			基 本 型	数显型 (A)	恒 速 型
JJ-25W	精密增力电动搅拌	调速: 0-3000转/分 定时: 0-120分 无极调速 A: 转速数显 J: 数显定时 恒速 JJ-3: 数显控温 常温-100℃	380	720	920
JJ-40W	精密增力电动搅拌		420	780	980
JJ-60W	精密增力电动搅拌		450	800	1050
JJ-90W	精密增力电动搅拌		480	810	1080
JJ-100W	精密增力电动搅拌		520	840	1100
JJ-160W	精密增力电动搅拌		680	1000	1280
JJ-200W	精密增力电动搅拌		1080	1120	1380
JJ-300W	精密增力电动搅拌		1600	2000	
JJ-600W	精密增力电动搅拌		2000	2500	
JJ-2	二联精密电动搅拌器		1200	1800	
JJ-4	四联精密电动搅拌器		2800	4000	
JJ-6(同步)	六联精密增力电动搅拌		4000	5800	
JJ-6A(异步)	六联精密增力电动搅拌		3000	3600	
JJ-3	数显控温电动搅拌器		1080	1380	
JJ-6B(同步)	六联自动升降电动搅拌器	同步: 0-1100转/分	6800	7200	
JJ-6B(异步)		异步: 0-3000转/分	9800	10800	

十一、低速、高速、冷冻离心机

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)	
			刻度	数显 (A)
800	台式电动离心机	调速 最高4000 r/min 20ml*6	580	780
80-1	台式电动离心机	定时 0-60min调速 最高4000 r/min 20ml*6	620	820
80-2	台式电动离心机	定时 0-60min调速 起动-4000 r/min 20ml*12	720	920
YXJ-A	大容量电动离心机	定时 0-60min调速 起动-8000r/min 50ml*6		3600
TGL-16A	高速台式电动离心机	定时 0-60min 调速 起动-16000 r/min 5ml*6	2700	2950
TGL-16C	高速台式电动离心机	定时 0-60min 调速 起动-16000 r/min 1.5ml*12	2350	2550
TGL-16G	冷冻高速离心机	容量 1.5ml*12 调速起动-16000r/min 无级调速 -5-30℃		18800
TGL-16D	冷冻高速离心机	容量 100ml*4 10ml*12调速起动-16000r/min 无级调速 -5-30℃		14800
TDL-50	低速大容量离心机	容量 50ml*8 调速起动-4000r/min	2200	2400
TDL-5	低速大容量平衡离心机	容量 10ml*16 100ml*4 50ml*8 调速起动-4000r/min	6800	7200
TG16-WS	台式高速离心机	定时 0-99min 调速 1000-4000r 1.5*12或7ml*8		4280
TDL-40B	低速大容量离心机	定时 0-99min 调速 1000-4000r/min 50ml*6或100ml*4		6600
TD5A-WS	微电脑低速离心机	定时 0-99min 调速 1000-16000min 250ml*4		8800
RZ-50	乳脂离心机	调速 起动-1350r/min 容量 50ml*6 恒温52℃±1℃		4600
SH-120	毛细血管离心机	调速 起动-12000 24支1.5ml*75 毛细血管		2860

十二、不锈钢电热板

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
DB-1	不锈钢电热板	尺寸 200×150mm 加热功率 600W 数显控温另加 300元	560
DB-2	不锈钢电热板	尺寸 300×200mm 加热功率 800W 数显控温另加 300元	760
DB-3	不锈钢电热板	尺寸 350×250mm 加热功率 1000W 数显控温另加 300元	960
DB-4	不锈钢电热板	工作尺寸 400×300mm 加热功率 2000W	1120
DB-h	数显恒温板(显微镜恒温板)	工作尺寸 120×60mm 温控范围: RT-50℃	980

十三、粉碎机、匀浆机

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
FK-A	组织捣碎机	整机功率 120W、12000转/分可调, 容量 1000ml, 转固体 100g, 液体 800ml。(又称 JJ-2)	1180
FK-B	组织捣碎机	整机功率 120W、12000转/分可调, 容量 1000ml, 转固体 100g液体 800ml。(又称 JJ-28)玻璃杯	1280
FS-1	可调高速匀浆机	配置六只不同规格匀浆杯 (5、15、25、50、100、150ml)20000转/分可调	1880
FS-2	可调高速分散机	内切式刀具, 速度数显20000转/分可调, 细胞分散	2860
FSH-2	可调高速匀浆器	内切式刀具, 速度数显 20000转/分可调, 组织匀浆	2800
XA-1	固体样品粉碎机	最大容量50g 12000转/分	1180

十四、超净工作台

型号	产品名称	工作室尺寸 宽×深×高(mm)	外形尺寸mm	出厂价 (元)
SW-CJ-1D	单人单面垂直净化工作台(实用型)	700×500×460	850×580×1500	4960
SW-CJ-2D	双人单面垂直净化工作台(实用型)	1150×500×460	1300×580×1500	8600
SW-CJ-1S	单人单面水平净化工作台(实用型)	700×450×500	850×580×1400	4960
SW-CJ-2S	双人单面水平净化工作台(实用型)	1150×450×500	1300×580×1400	8600
SW-CJ-1FD	单人单面垂直净化工作台(标准型)	870×700×520	990×720×1600	5800
SW-CJ-2FD	双人单面垂直净化工作台(标准型)	1360×700×520	1480×720×1600	9600
SW-CJ-1F	单人双面垂直净化工作台(标准型)	870×700×520	990×720×1600	5800
SW-CJ-2F	双人双面垂直净化工作台(标准型)	1360×700×520	1480×7200×1600	9600
SW-CJ-1BU	单人单面水平净化工作台(标准型)	820×480×600	900×700×1450	5960
SW-CJ-1CU	双人单面水平净化工作台(标准型)	1680×480×600	1480×700×1450	11600

十五、SX₂箱式电阻炉

型号	产品名称	工作室尺寸 深×宽×高(mm)	主要技术参数	出厂价 (元)	备 注
SX ₂ -2.5-10	箱式电阻炉	200×120×80	功率 2.5KW、额定温度 1000℃	1900	节能型产品, 可增装数显控温仪, 智能程序控温仪
SX ₂ -4-10	箱式电阻炉	300×200×120	功率 4KW、额定温度 1000℃	2300	
SX ₂ -8-10	箱式电阻炉	400×250×160	功率 8KW、额定温度 1000℃	4500	
SX ₂ -12-10	箱式电阻炉	500×300×200	功率 12KW、额定温度 1000℃	5600	
SX ₂ -2.5-12	箱式电阻炉	200×120×80	功率 2.5KW、额定温度 1200℃	2200	
SX ₂ -5-12	箱式电阻炉	300×200×120	功率 5KW、额定温度1200℃	3000	
SX ₂ -10-12	箱式电阻炉	400×250×160	功率 10KW、额定温度1200℃	5400	
SX ₂ -12-12	箱式电阻炉	500×300×200	功率 12KW、额定温度1200℃	8600	
SX ₂ -4-13	箱式电阻炉	250×150×100	功率 4KW、额定温度 1350℃	3900	
SX ₂ -6-13	箱式电阻炉	250×150×100	功率 6KW、额定温度1350℃	8100	


十六、电热恒温干燥箱 (CS碳钢内胆, BS不锈钢内胆)

型号	工作室尺寸 深×宽×高(mm)	主要技术参数	出厂价(元)		备 注
			CS	BS	
101-00	250×250×250	1、温度:室温+10℃~300℃ 2、波动度:≤±1℃ 3、均匀度:≤±1.5℃ 特点: 1、数显控温仪控温 2、超温报警保护装置	2100	3400	鼓风式
101-0	350×350×350		2260	3660	鼓风式
101-1	350×450×450		2400	3800	鼓风式
101-2	450×550×550		2800	5400	鼓风式
101-3	500×600×750		3300	6200	鼓风式
101-4	800×800×1000		6900	10800	鼓风式
202-00	250×250×250	1、数显控温仪控温 2、超温报警保护装置	1800	3100	电热式
202-0	350×350×350		2030	3390	电热式
202-1	350×450×450		2150	3620	电热式
202-2	450×550×550		2400	4900	电热式
202-3	550×600×750		2820	5600	电热式
202-4	800×800×1000		6000	8600	电热式

十七、蒸馏水器、石英亚沸高纯水蒸馏器

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价 (元)
YAZD-5	不锈钢蒸馏水器	5升/小时 电压 220V 自动断水加 800 元/台		900
YAZD-10	不锈钢蒸馏水器	10升/小时 电压 380V 自动断水加 800 元/台		1000
YAZD-20	不锈钢蒸馏水器	20升/小时 电压 380V 自动断水加 800 元/台		1320
1810B	石英自动双重蒸馏水器	符合 QLC-22-8 要求出 水纯度:普通实验室一次 提纯金属离子杂质单项 含量≤5PPB, 多次提纯 或 100 级实验室极限含 量≤5ppt。	出水量 2500ml/h 3000W	6800
1810C	石英自动双重蒸馏水器		出水量 2500ml/h 4500W	8800
SYZ-A	石英亚沸提纯器		出水量 500ml/h 1000W	3500
SYZ-550	石英亚沸提纯器		出水量 1000ml/h 1500W	4600
SYZ-B	石英亚沸提纯器		出水量 1000ml/h 1500W	4600
SYZ-C	石英亚沸自动加液纯水器		出水量 2500ml/h 3000W	7600
R201A	旋转蒸发器	2L带恒温水浴锅, 加热功率:1.5 KW		5880
R501	旋转蒸发器	5L带升降恒温水浴锅, 加热功率:2KW		13800

十八、搅拌子、搅拌棒

型 号	名 称	单 价	型 号	名 称	单 价	型 号	名 称	单价(元)
A8-20		6	B9-35		10	J250	不锈钢搅拌棒	12
A10-30		8	B9-50		15	J300	不锈钢搅拌棒	16
A15-40		15	B9-56		16	J350	不锈钢搅拌棒	20
B7-20		8	B9-100		40	F300	四氟搅拌棒	28
B7-30		10	D6-15		6	F350	四氟搅拌棒	38
B9-28		10	D7-30		7	F400	四氟搅拌棒	48

十九、大气水质采样、生化、气体测量分析仪

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价 (元)
KC-8704	多功能大气采样器	采样流量范围:3-20L/min(飘尘采样)	4950
TMP-1500	大气采样器	流速:0.1-2L/min	1280
KC-20	可吸入粉尘采样器	流速:10-30 升/分,可调、呼吸、总粉尘	6960
YQ-2	烟气采样器	主机、采样管、箱0-200℃可调	8450
LWL-II	空气微生物采样器	供卫生、食品、环保、微生物监测	13050
ETC-2	电动深水采样器	电动深水采样、扬程15 米	4850
772	水质自动采样器	时间可调、采样时间 18 秒、采水量150ml	4900
ETC-100	全自动水质采样器	自动采入 12 只瓶中,定时	13800
ETC-200	污泥采样器	采河中污染	4850
BFC-35D	粉尘采样器	流速:5-30L/min	3960
AD-3	极谱仪(氧溶解出)	扫描幅度 0-3V,扫描时间 11 档,电极另配	7180
AD-2A	极谱仪(氧溶解出)	扫描幅度 0-2.5V,扫描时间 11 档,电极另配	6180
TJP-1B	通用极谱工作台	配套 AD-3 极谱仪使用	3080
T40	红外线 CO 分析仪(便携)	(一氧化碳)0-1000PPm/0.1PPm(进口件组装)	16800
GXH-3011A	便携式红外线 CO 分析仪	(一氧化碳)0.301 改进型相关红外法、符合GB/T8204、23-200	25180
HQF-20	红外线 CO ₂ 分析仪	(二氧化碳)0-10000PPm、0-100%、1/10分辨率符合国标	10800
GXH-3010E	红外线 CO ₂ 分析仪	(二氧化碳)0-5000PPm、0-100%、1/10分辨率符合国标	18780
7001	手持式 CO ₂ 分析仪	(二氧化碳)0-5000PPm,美国原装	12980
CEA-700	二氧化碳温度分析仪	范围:0-10000PPm、0-50℃	13000
CG-1C	数字测汞仪	检测下限 0.05ng/ml,范围:0~1000ng/ml,零飘≤1%F·S/ml	6880
PHS-2000	笔式酸度计	精度 0.02 级 PH:0-14PH	280
PHS-2C	数字式酸度计	精度 0.02 级 PH:0-14PH	1280
PHS-3C	数字式酸度计	分辨率 0.01/PH:0-14PH	2580
ZSD-1	自动水份滴定仪	手动、自动双功能	5660
ZSD-2	自动水份滴定仪	计量泵结构,自动吸液,自动排废液,自动测定终点,并数显毫升数	12800
400	甲醛分析仪	范围:0-10ppm,0.01ppm	39800
1027	测氡仪	范围:3.7-37000Bq/m ³ 数显打印	19600
TES-1360	数字式温湿度计	-20℃~+60℃ 0-100%R.H(台湾)	2980
TES-1361	数字式温湿度计	RS-232/10-95%RH/±3%RH	3980
TES-1330	数字式照度计	0-20000LUX(台湾)	1520
TES-1332	数字式照度计	0-20000LUX(台湾)	1680
TES-1320	数字式温度计	-50℃~1300℃ 精度±0.1℃双通道(台湾)	2080
AVM-01	数字式风速仪(翼仪)	0-45米/秒,精度0.1(台湾)	2980
AVM-07	数字式风速仪	风速、风温、风量 RS-323(台湾)	4980
TES-1350	数字式声级计	35-130dB±0.1dB(台湾)	3180
TES-1322	红外线测温仪	-20℃-500℃(红外),-50℃-1370℃(K型电热偶)	2480
AZ-8859	红外线测温仪	-20℃-420℃距离比 8:1	2180
AZ-8866	红外线测温仪	-20℃-420℃距离比 8:1,放射率可调,可报警	2480

以质量求生存

以信誉创效益

地 址：江苏省金坛市经济开发区华兴路12号
邮 编：213200
开 户：江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行
帐 号：8423204223801201000032624
电 话：0519-82366609
传 真：0519-82360990
手 机：13861116609
联 系 人：吴留洪
E-mail:zhongjieyq@126.com www.zjsy17.com
www.zhongjieyq.com www.czzjyq.com